

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.450 OM-adapteri

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.450 - OM-adapteri liitäntäjohtimilla



ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.450
Rakenne	liitäntäkaapelilla
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 6
Nimellisvirta maks.	65 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)	30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Liitäntäkaapeliin pituus	130 mm
Kannatinkiskotyyppi	tukikehys, 1 x TS 55E, 1 TS 55D-V
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	3-nap.
kannatinkehysten tuki	Joo

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 55 mm Korkeus: 272 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)	55 mm x 237 mm
Hyväksynnät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,399 kg
Bruttopaino	0,405 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,116
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	RiLine OM laiteadapteri 65A

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK