

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.460 OM-adapteri

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.460 - OM-adapteri liitäntäjohtimilla



## ominaisuudet

|   |  |
|---|--|
| Tilausno  | SV 9340.460  |
| Rakenne   | liitäntäkaapelilla   |
| Materiaali  | Polyamidi<br>Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset  |
| Väri  | Runko: RAL 7035  |
| Liitäntäjohtimet (AWG)                            | AWG 10   |
| Nimellisvirta maks.                               | 32 A   |
| Nimelliskäyttöjännite                             | 690 V, 3~  |
| Sähköarvot UL (SCCR)                              | 30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7<br>30 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7<br>65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 63 A, NLRV/7<br>65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7 |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm  |
| Liitäntäkaapeliin pituus                          | 130 mm   |
| Kannatinkiskotyypin                               | tukikehys, 1 x TS 55D  |
| Ohje  | Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten  |
| Napojen määrä                                     | 3-nap.   |
| Mitat   | Leveys: 55 mm<br>Korkeus: 208 mm   |

# ominaisuudet

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Kannatinkiskojen määrä/korkeus | 1 / 10 mm                   |
| Sopii virtakiskoille           | Korkeus: 5, 10 mm           |
| Kannatinkehys (L x K)          | 55 mm x 170 mm              |
| Hyväksynnät                    | UL                          |
| Pakkausyksikkö                 | 1 kpl                       |
| Nettopaino                     | 0,32 kg                     |
| Bruttopaino                    | 0,334 kg                    |
| Kuparimäärä (kg/kappale)       | 0,074                       |
| Tullitariffinimike             | 85369095                    |
| ETIM 9                         | EC001531                    |
| ECLASS 8.0                     | 27370304                    |
| Tuotekuvaus                    | RiLine OM laiteadapteri 32A |

# Hyväksynnät

|             |  |
|-------------|--|
| Hyväksynnät | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Selitykset  | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK    |