

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.530 OM-adapteri

Osavaltio: 9.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.530 - OM-adapteri jousiliittimillä



## ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.530
Rakenne	jousiliittimillä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.	32 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	tukikehys, 1 x TS 45C
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)	45 mm x 170 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,259 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	0,28 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,027
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 OM-laiteadapteri, 32 A, 690 V, 3-napainen, kiristysjousipuristin 1,5-6 mm <sup>2</sup> , LK=45x208 mm, tukikehys, kannatinkisko TS 45C

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK