

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560 OM-adapteri

Osavaltio: 25.8.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - OM-adapteri jousiliittimillä



ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.560
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.	32 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Napojen määrä	3-nap.
kannatinkehysten tuki	Joo
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 272 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	1,5 - 6 mm ²
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)	45 mm x 237 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.28

ominaisuudet

Bruttopaino	0.293
Kuparimäärä (kg/kappale)	0.027
Tullitariffinimike	85369095
EAN	4028177664234
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK