

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560 OM-adapteri

Osavaltio: 29.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - OM-adapteri jousiliittimillä



ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.560
Rakenne	jousiliittimillä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.	32 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	tukikehys, 1 x TS 45D, 1 TS 45D-V
Napojen määrä	3-nap.
kannatinkehysten tuki	Joo
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 272 mm
Pyöröjohdinten liitântä	1,5 - 6 mm ²
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)	45 mm x 237 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,28 kg
Bruttopaino	0,293 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,027
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 OM-laiteadapteri, 32 A, 690 V, 3-napainen, kiristysjousipuristin 1,5-6 mm ² , LK=45x272 mm, tukikehys, kannatinkisko TS 45D, TS 45D-V

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK