

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.610 OM-adapteri

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.610 - OM-adapteri jousiliittimillä



## ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.610
Rakenne	jousiliittimillä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.	65 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	ilman tukikehystä, 1 x TS 55E
Napojen määrä	3-nap.
Ohje tilausnumerosta	IEC 61 439-1:n mukaisen lämpenemistestin mukaan 80 A:n kuormitus on mahdollinen
Mitat	Leveys: 55 mm Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

---

Nettopaino	0,24 kg
Bruttopaino	0,324 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,059
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	RiLine OM laiteadapteri 65A

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK