

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.620 OM-adapteri

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.620 - OM-adapteri jousiliittimillä



ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.620
Rakenne	jousiliittimillä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.	65 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	Ilman tukikehystä, 1 x TS 55E, 1 TS 55D
Napojen määrä	3-nap.
Ohje tilausnumerosta	IEC 61 439-1:n mukaisen lämpenemistestin mukaan 80 A:n kuormitus on mahdollinen
Mitat	Leveys: 55 mm Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 16 mm ²
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,299 kg
Bruttopaino	0,348 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,059
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 OM-laiteadapteri, 65 A, 690 V, 3-napainen, kiristysjousipuristin 2,5-16 mm ² , LK=55x208 mm, kannatinkisko TS 55E, TS 55D

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK