

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.620 OM-adapteri

Osavaltio: 15.8.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.620 - OM-adapteri jousiliittimillä



ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.620
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.	65 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	without support frame, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D
Napojen määrä	3-nap.
Ohje tilausnumerosta	IEC 61 439-1:n mukaisen lämpenemistestin mukaan 80 A:n kuormitus on mahdollinen
Mitat	Leveys: 55 mm Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 16 mm ²
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.299

ominaisuudet

Bruttopaino	0.348
Kuparimäärä (kg/kappale)	0.059
Tullitariffinimike	85369095
EAN	4028177561786
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK