

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.630 OM-adapteri

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.630 - OM-adapteri jousiliittimillä



ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.630
Rakenne	jousiliittimillä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.	65 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	tukikehys, 1 x TS 55E
Napojen määrä	3-nap.
Ohje tilausnumerosta	IEC 61 439-1:n mukaisen lämpenemistestin mukaan 80 A:n kuormitus on mahdollinen
Mitat	Leveys: 55 mm Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 16 mm ²
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)	55 mm x 170 mm

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,32 kg
Bruttopaino	0,33 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,059
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 OM-laiteadapteri, 65 A, 690 V, 3-napainen, kiristysjousipuristin 2,5-16 mm ² , LK=55x208 mm, tukikehys, kannatinkisko TS 55E

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK