

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.660 OM-adapteri

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.660 - OM-adapteri jousiliittimillä



ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.660
Rakenne	jousiliittimillä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.	32 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	tukikehys, 1 x TS 55D
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 55 mm Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	1,5 - 6 mm ²
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)	55 mm x 170 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,29 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,315 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,027
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	RiLine OM laiteadapteri 32A

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK