

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.770 OM-adapteri

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.770 - OM-adapteri liitäntäjohtimilla

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9340.770
Rakenne	liitäntäkaapelilla
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 10
Nimellisvirta maks.	32 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Sähköarvot UL (SCCR)	30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 35 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 27 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 32 A, NHJH/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Liitäntäkaapeliin pituus	165 mm
Kannatinkiskotyypin tukikehys	tukikehys, 1 x TS 45D, PinBlock
Napojen määrä	3-nap.
PinBlock	Joo
kannatinkehysten tuki	Joo
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 272 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

ominaisuudet

Kannatinkehys (L x K)	45 mm x 237 mm
Hyväksynnät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,28 kg
Bruttopaino	0,32 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,077
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 OM-laiteadapteri, 32 A, 690 V, 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 10, LK=45x272 mm, tukikehys, PinBlock, tukikisko TS 45D

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK