

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.870

## Kaapelisarja

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.870 - Kaapelisarja OM-adaptoreille jousiliittimillä

Valmiit liitäntäjohtimet kytkentälaitteiden yksilölliseen liittämiseen.



## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9340.870
Tuotekuvaus	Valmiit liitäntäjohtimet kytkentälaitteiden yksilölliseen liittämiseen, asennetaan jousivoimaliittimillä varustettuihin OM-adaptoreihin.
Materiaali	PVC-eriste Lämpötilankestävyys 105 °C asti Säikeiden päät tiivistetty ultraäänikäsittelyllä molemmissa päissä
AWG	AWG 10 = 5,26 mm <sup>2</sup> × 6 mm <sup>2</sup>
Ohje	AWG = American Wire Gauges
Mitat	Pituus: 140 mm
Pakkausyksikkö	15 kpl
Nettopaino	0,12 kg
Bruttopaino	0,13 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,006
Tullitariffinimike	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Tuotekuvaus	RiLine Kaapelisarja AWG 10 15kpl

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK