

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.880

Kaapelisarja

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.880 - Kaapelisarja OM-adaptoreille jousiliittimillä

Valmiit liitäntäjohtimet kytkentälaitteiden yksilölliseen liittämiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9340.880
Tuotekuvaus	Valmiit liitäntäjohtimet kytkentälaitteiden yksilölliseen liittämiseen, asennetaan jousivoimaliittimillä varustettuihin OM-adaptoreihin.
Materiaali	PVC-eriste Lämpötilankestävyys 105 °C asti Säikeiden päät tiivistetty ultraäänikäsitteilyllä molemmissa päissä
AWG	AWG 8 = 8,37 mm ² ÷ 10 mm ²
Ohje	AWG = American Wire Gauges
Mitat	Pituus: 140 mm
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	0,06 kg
Bruttopaino	0,088 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,009
Tullitariffinimike	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Tuotekuvaus	Kaapelisarja OM-adapterille AWG 8

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK