

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.910 OM-adapteri

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.910 - OM-adapteri pistokeliitännäisellä johtimien lähdöllä



## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9340.910
Rakenne	pistokeliitännäisellä johtimien lähdöllä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Toimitus	Pistoke liitännämahdollisuudella 3 pääkoskettimelle (1,5–4 mm <sup>2</sup> ).
Nimellisvirta maks.	25 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppe	tukikehys, 1 x TS 45D, 1 TS 45D-V
Napojen määrä	3-nap.
Connector outlet	Pistoke liitännämahdollisuudella 3 pääkoskettimelle (1,5–4 mm <sup>2</sup> ).
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitännä	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

## ominaisuudet

Kannatinkehys (L x K)	45 mm x 170 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,201 kg
Bruttopaino	0,289 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,025
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 OM-laiteadapteri, 25 A, 690 V, 3-napainen, pistorasiaan kytkettävällä kaapeliläpiviennillä, LK=45x208 mm, tukikehys, tukikisko TS 45D, TS 45D-V

## Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK