

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9341.050

## Virtakiskopitimet PLS

Osavaltio: 30.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9341.050 - Virtakiskopitimet PLS

PLS-erikoisvirtakiskoille 800 A/1600 A, 3- ja 4-nap., päälle asennettava.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9341.050
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimelliskäyttöjännite	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Ohje tilausnumerosta	UL-sovelluksissa on käytettävä kaukalopohjaa. UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
Sähköarvot UL (SCCR)	14 kA – 600 V, pitimien etäisyys 500 mm, virtakiskot PLS 800 22 kA – 600 V, pitimien etäisyys 200 mm, virtakiskot PLS 800 50 kA – 600 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot PLS 800, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7 50 kA – 600 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot PLS 800, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, pitimien etäisyys 150 mm, virtakiskot PLS 800, katkaisija maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, pitimien etäisyys 150 mm, virtakiskot PLS 800, sulakeluokka maks. 600 A, JDDZ/7
Päälleasennettavuus	Joo
Napojen määrä	3-nap.
Sopii virtakiskoille	PLS 800
Sopii tilausnumerolle	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Sisäp. kiinnityksellä	Joo

## ominaisuudet

Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	60 mm
Hyväksynnät	UL
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,32 kg
Bruttopaino	0,368 kg
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	SV PLS 800 kiskopidin, 3-napainen, 60 mm:n kiskon keskiväli, UL hyväksytty malli, 4 kpl

## Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK