


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.004

Virtakiskopitimet PLS

Osavaltio: 30.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.004 - Virtakiskopitimet PLS

PLS-erikoisvirtakiskoille 800 A/1600 A, 3- ja 4-napainen.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.004
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimelliskäyttöjännite	1000 V, 3~
Ohje tilausnumerosta	UL-sovelluksissa on käytettävä kaukalopohjaa. UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot PLS 1600, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7
Virtakiskopidinrakenne	PLS 1600 PLUS
Napojen määrä	4-nap.
Sopii virtakiskoille	PLS 1600
Sopii tilausnumerolle	3516.000 3527.000 3528.010 3529.000
Sisäp. kiinnityksellä	Joo
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	60 mm
Hyväksynnät	UL

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	2,2 kg
Bruttopaino	2,321 kg
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	SV PLS 1600 kiskopidin, 4-napainen, 60 mm kiskon keskiväli, UL-hyväksytty malli, 4 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK