

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.200 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.200 - Liitäntäadapteri

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.200
Materiaali	Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	63 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimestä 9340.050/9341.050/9342.050
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 65 A, NLRV/7
Johtimien lähtö	ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 20 mm Korkeus: 215 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

## ominaisuudet

Hyväksynnät	UL
Kiskovahvuudelle	10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,199 kg
Bruttopaino	0,206 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,019
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 liitääntäadapteri 63 A, 690 V, 3-napainen, kaapeliläpivierti ylhäällä, pyöreä johdinliitäntä 2,5-10 mm <sup>2</sup>

## Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK