

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.200 - Liitäntäadapteri

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Tilausnro | SV 9342.200 |
| Materiaali | Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset |
| Väri | RAL 7035 |
| Nimellisvirta maks. | 63 A |
| Nimelliskäyttöjännite | 690 V, 3~ |
| Ohje | Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimestä 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Sähköarvot UL (SCCR) | 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 65 A, NLRV/7 |
| Johtimien lähtö | ylös |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Mitat | Leveys: 20 mm Korkeus: 215 mm |
| Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy | 2,5 - 10 mm ² |
| Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen | 2,5 - 10 mm ² |
| Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen | 2,5 - 10 mm ² |
| Sopii virtakiskoille | Korkeus: 5, 10 mm |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|--|
| Hyväksynnät | UL |
| Kiskovahvuudelle | 10 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,199 kg |
| Bruttopaino | 0,206 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,019 |
| Tullitariffinimike | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Tuotekuvaus | SV RiLine60 liitäntäadapteri 63 A, 690 V, 3-napainen, kaapeliläpivienti ylhäällä, pyöreä johdinliitäntä 2,5-10 mm ² |

Hyväksynnät

| | |
|-------------|---|
| Hyväksynnät | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |