

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.224 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.224 - Liitäntäadapteri

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.224
Materiaali	Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	125 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 4~
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimessä 9340.050/9341.050/9342.050
Sähköarvot UL (SCCR)	50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 125 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 400 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö	ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Napojen määrä	4-nap.
Mitat	Leveys: 75 mm Korkeus: 270 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	10 - 25 mm ²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	16 - 35 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	10 x 7,8 mm

ominaisuudet

Hyväksynnät	UL
Kiskovahvuudelle	25 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,199 kg
Bruttopaino	0,632 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,07
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 liitäntäadapteri125 A, 690 V, 4-napainen, kaapeliläpivienti ylhäältä/alhaalta, pyöreä johdinliitäntä 10-35 mm ² , kiinnitysalue LK=10x7,8 mm.

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK