

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.250 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.250 - Liitäntäadapteri

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.250
Materiaali	Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	250 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)	50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 250 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 250 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 400 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö	ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimestä 9340.050/9341.050/9342.050
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 210 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	35 - 120 mm ²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	35 - 120 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

ominaisuudet

Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	18,5 x 15,5 mm
Hyväksynnät	UL
Kiskovahvuudelle	120 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,779 kg
Bruttopaino	0,829 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,166
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	RiLine liitäntäadapteri 250A

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK