

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.270 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.270 - Liitäntäadapteri

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.270
Materiaali	Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	250 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimessä 9340.050/9341.050/9342.050
Sähköarvot UL (SCCR)	50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 250 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 250 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 400 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö	alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 210 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	35 - 120 mm ²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	35 - 120 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

ominaisuudet

Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	18,5 x 15,5 mm
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)	1000 V (DC)
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)	1500 V (DC)
Hyväksynnät	UL
Kiskovahvuudelle	120 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,699 kg
Bruttopaino	0,714 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,166
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 liitäntäadapteri 250 A, 690 V, 3-napainen, kaapeliläpivienti alhaalla, pyöreä johdinliitäntä 35-120 mm ² , kiinnitysalue LK=18,5x15,5 mm.

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK