

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.280 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.280 - Liitäntäadapteri

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.280
Materiaali	Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	800 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimestä 9340.050/9341.050/9342.050
Johtimien lähtö	ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 129 mm Korkeus: 246 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	95 - 185 mm ²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	95 - 300 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	33 x 20 mm
Kiskovahvuudelle	185 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	1,98 kg
Bruttopaino	2,07 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,358
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 liitäntäadapteri 800 A, 690 V, 3-napainen, kaapeliläpivienti ylhäältä/alhaalta, pyöreä johdinliitäntä 95-300 mm ² , kiinnitysalue LK= 33x20 mm.

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK