

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.314**

**Liitääntäadapteri-täydennyssarja**

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.314 - Liitäntäadapteri-täydennyssarja 4-nap. rakenteeseen

1-napainen lisämoduuli täydentämään 3-nap. liitäntäadapteri (SV 9342.310/9342.320) 4-nap. rakenteeksi.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.314
Tuotekuvaus	1-napainen lisämoduuli täydentämään 3-nap. liitäntäadapteri 4-nap. rakenteeksi.
Materiaali	Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	800 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 1~
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
Napojen määrä	1-nap.
Sopii tilausnumerolle	9342.310
Mitat	Leveys: 50 mm Korkeus: 270 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohdot ja päätehylsy	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm

# ominaisuudet

---

Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K)	33 x 26 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	33 x 21 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K)	33 x 21 mm
Kiskovahvuudelle	185 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,8 kg
Bruttopaino	0,88 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,096
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	Liitäntäadapterin täyd.sarja 4-napais.

# Hyväksynät

---

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK