

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.320 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 3.5.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.320 - Liitäntäadapteri

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.320
Materiaali	Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	1 600 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö	ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimestä 9340.050/9341.050/9342.050
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 255 mm Korkeus: 210 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K)	65 x 27 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K)	65 x 22 mm
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)	1000 V (DC)

## ominaisuudet

---

Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)	1500 V (DC)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2
Bruttopaino	2.72
Kuparimäärä (kg/kappale)	0.408
Tullitariffinimike	85369010
EAN	4028177525689
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK