

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.321

Liitäntäpala

Osavaltio: 5.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.321 - Liitäntäpala

Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen. Sopii virtakiskoille 12 x 5 – 30 x 10 mm ja PLS 800/1600.

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | SV 9342.321 |
| Tuotekuvaus | Sopii virtakiskoille 12x5 - 30x10 mm ja PLS 800/1600. |
| Materiaali | Alusta: polyamidia Peitelevy: ABS Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | 3 liitintä sis. peitelevyn |
| Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K) | 65 x 27 mm |
| Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K) | 65 x 22 mm |
| Johtimien lähtö | ylös/alas |
| Nimellisvirta maks. | 1 600 A |
| Sähköarvot UL (SCCR) | 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7 |
| Ohje | Ylijänniteluokassa III saavutetaan käyttöjännite 1 000 V AC. Käytettäessä liitintä 2-napaisissa virtakiskojärjestelmissä (SV 9340.040) liitin on käännettävä 180° PE-virtakiskon liitäntää varten. |
| Mitat | Leveys: 85 mm Korkeus: 88 mm |
| Pakkausyksikkö | 3 kpl |
| Nettopaino | 2,1 kg |
| Bruttopaino | 2,197 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|--|
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,136 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Tuotekuvaus | SV RiLine60 liitin johtimille ja lamelleille 1600 A, 690 V, 1-napainen, kaapeliläpivienti ylhäältä/alhaalta, kiinnitysalue LK=65x22/27 mm. |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |