

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.321 Liitäntäpala

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.321 - Liitäntäpala

Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen. Sopii virtakiskoille 12 x 5 – 30 x 10 mm ja PLS 800/1600.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9342.321
Tuotekuvaus	Sopii virtakiskoille 12x5 - 30x10 mm ja PLS 800/1600.
Materiaali	Alusta: polyamidia Peitelevy: ABS Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	3 liitintä sis. peitelevyn
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K)	65 x 27 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K)	65 x 22 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Nimellisvirta maks.	1 600 A
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
Ohje	Ylijänniteluokassa III saavutetaan käyttöjännite 1 000 V AC. Käytettäessä liitintä 2-napaisissa virtakiskojärjestelmissä (SV 9340.040) liitin on käännettävä 180° PE-virtakiskon liitäntää varten.
Mitat	Leveys: 85 mm Korkeus: 88 mm
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	2,1 kg
Bruttopaino	2,197 kg

ominaisuudet

Kuparimäärä (kg/kappale)	0,136
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV Liitäntäadapteri 1-nap. max 1600A

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK