

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

Liitääntäadapteri-täydennyssarja

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.324 - Liitäntäadapteri-täydennyssarja 4-nap. rakenteeseen

1-napainen lisämoduuli täydentämään 3-nap. liitäntäadapteri (SV 9342.310/9342.320) 4-nap. rakenteeksi.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.324
Tuotekuvaus	1-napainen lisämoduuli täydentämään 3-nap. liitäntäadapteri 4-nap. rakenteeksi.
Materiaali	Peitelevy: ABS Alusta: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	1 600 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 1~
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Napojen määrä	1-nap.
Sopii tilausnumerolle	9342.320
Mitat	Leveys: 85 mm Korkeus: 270 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K)	65 x 27 mm

ominaisuudet

Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	65 x 22 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K)	65 x 22 mm
Kiskovahvuudelle	240 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,199 kg
Bruttopaino	1,271 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,136
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV PLS 800 ja PLS1600 liitäntäadapterin täydennysarja 4- napaiseen, 1-napainen, laajennussarja, kiinnitysalue LK=65x22/27 mm. Sopii tuotteille SV 9342.310/9342.320.

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK