

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.400 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.400 - CB-laiteadapterit 3-nap.

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.400
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	100 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 100 A, NLRV/7
Johtimien lähtö	ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 72 mm Korkeus: 210 mm
Pyöröjohdinten liitântä	10 - 35 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	10 x 7,8 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Hyväksynnät	UL

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,57 kg
Bruttopaino	0,576 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,114
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	RiLine CB laiteadapteri 100A

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK