

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.510 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.510 - CB-laiteadapterit 3-nap.

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.510
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liittimien peitekansi Urakappaleet
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Johtimien lähtö	alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 215 mm
Pyöröjohdinten liitântä	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	18,5 x 15,5 mm

## ominaisuudet

---

Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,778 kg
Bruttopaino	0,82 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,202
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	RiLine CB laiteadapteri 160A

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK