


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.514 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.514 - CB-laiteadapterit 4-nap.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.514
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liittimien peitekansi Urakappaleet
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 4~
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö	alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä	4-nap.
Mitat	Leveys: 120 mm Korkeus: 277 mm
Pyöröjohdinten liitântä	35 - 120 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	18,5 x 15,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (T1, T2, XT1, XT2) Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A) Schneider Electric (NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11)

ominaisuudet

Hyväksynnät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,399 kg
Bruttopaino	1,44 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,258
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	RiLine CB laiteadapteri 160A, 690V

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK