

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.540 CB-laiteadapterit

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.540 - CB-laiteadapterit 3-nap.

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.540
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liittimien peitekansi Urakappaleet
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	125 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Sähköarvot UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö	ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 225 mm
Pyöröjohdinten liitântä	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	18,5 x 15,5 mm

# ominaisuudet

Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
Hyväksynät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,819 kg
Bruttopaino	0,848 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,202
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 CB-adapteri katkaisijoille, 125 A, 690 V, 3-napainen, kaapeliläpivienti ylhäällä, pyöreä johdinliitäntä 35-120 mm <sup>2</sup> , kiinnitysalue LK=18,5x15,5 mm.

## Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK