


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.570 Liitöntäkulma

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.570 - Liitöntäkulma CB-laiteadaptereille

Valmis, lamelloitu lattakupari yleisesti myytävien tehokytkimien liittämiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9342.570
Tuotekuvaus	Valmis lamelloitu lattakupariosa markkinoilla olevien tehokytkimien liittämään (MCCB).
Materiaali	Elektrolyyttikupari F20
Ohje	Yleiskäyttöön kytkentälaitteille, joissa mittaero kiinnitystason ja yläpinnan kontaktitason välillä on 20 ± 5 mm.
Sopii tilausnumerolle	9342.500 9342.510 9342.540 9342.550
Lamelloitu lattakuparirakenne	Lamellien määrä: 6 Lamellileveys: 9 mm Lamellipaksuus: 0,8 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,096 kg
Bruttopaino	0,103 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,032
Tullitariffinimike	85446010

ominaisuudet

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
Tuotekuvaus	Liitäntäkulma CB-laiteadapteri 3kpl

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---