

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.850

Kannatinkisko 35 x 10 mm

Osavaltio: 7.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.850 - Kannatinkisko 35 x 10 mm OM-adapterille/-kannattimelle

Kiinnitetään adapterin runkoon tai kannatinkehykseen. TS XXC: liukumissuojalla, TS XXD: ilman liukumissuojaa, TS XXD-V: ilman liukumissuojaa ja säädettävissä kannatinkehyksessä, TS XXE: liukumissuojalla ja vahvistettu rakenne.



ominaisuudet

Tilausno	SV 9342.850
Rakenne	TS 45C
Tuotekuvaus	Kiinnitetään adapterin runkoon ja kannatinkehykseen.
Materiaali	Polyamidi
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. Kiinnitysruuvit
Anti-slip guard for motor circuit-breaker	Joo
Kannatinkiskotyyppi	TS 45C
Ohje	UL-hyväksyntä OM-adapterin/-kannattimen yhteydessä Kannatinkisko TS xxD-V sopii vain rasterista riippumattomaan asennukseen kannatinkehykseen
Mitat	Leveys: 45 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,04 kg
Bruttopaino	0,044 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27141143
Tuotekuvaus	RiLine as.kiskot TS45C vp=5kpl
