

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.940

Kannatinkisko 35 x 10 mm

Osavaltio: 12.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.940 - Kannatinkisko 35 x 10 mm OM-adapterille/-kannattimelle

Kiinnitetään adapterin runkoon tai kannatinkehykseen. TS XXC: liukumissuojalla, TS XXD: ilman liukumissuojaa, TS XXD-V: ilman liukumissuojaa ja säädettävissä kannatinkehyksessä, TS XXE: liukumissuojalla ja vahvistettu rakenne.



ominaisuudet

Tilausno	SV 9342.940
Rakenne	TS 55D-V
Tuotekuvaus	Kiinnitetään adapterin runkoon ja kannatinkehykseen.
Materiaali	Polyamidi
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. Kiinnitysruuvit
Kannatinkiskotyyppi	TS 55D-V
Ohje	UL-hyväksyntä OM-adapterin/-kannattimen yhteydessä Kannatinkisko TS xxD-V sopii vain rasterista riippumattomaan asennukseen kannatinkehykseen
Mitat	Leveys: 55 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,055 kg
Bruttopaino	0,07 kg
Tullitariffinimike	39269097

ominaisuudet

ETIM 9

EC001285

ECLASS 8.0

27141143

Tuotekuvaus

RiLine Kannatinkisko TS 55B-V 5kpl