

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.950

Kannatinkisko 35 x 15 mm

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.950 - Kannatinkisko 35 x 15 mm OM-adapterille/ kannattimelle

Kiinnitetään adapterin runkoon.



ominaisuudet

Tilausno	SV 9342.950
Tuotekuvaus	Kiinnitetään adapterin runkoon.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitysruuvit ja sivuttaisen liukumissuojan
Kannatinkiskotyyppi	TS 35/15
Mitat	Leveys: 55 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,306 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27141143
Tuotekuvaus	Kannatinkiskot lev.55mm, 35x15mm, 5kpl