

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.980

Kannatinkisko 35 x 7,5 mm

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.980 - Kannatinkisko 35 x 7,5 mm OM-adapterille/-kannattimelle

Asennus 55 mm leveisiin OM-adaptereihin.



ominaisuudet

Tilausno	SV 9342.980
Käyttöalueet	Asennetaan 55 mm leveisiin OM-adaptereihin/-kannattimiin, joissa on oikealla tai vasemmalla puolella 10 mm leveät laajennuskappaleet. Kiinnitysreikä keskitettyyn asennukseen 55 mm leveän adapterirungon tai kannatinkehysten päälle.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitysruuvit ja sivuttaisen liukumissuojan
Kannatinkiskotyyppi	35 x 7,5 mm
Mitat	Leveys: 72 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,125 kg
Bruttopaino	0,203 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	39269097

ominaisuudet

ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27141143
Tuotekuvaus	SV kannatinkisko 35x7,5mm vp=5kpl
