

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.000 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 1.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.000 - NH-varoke-erottimet

## ominaisuudet

|   |   |
|---|---|
| Tilausnro   | SV 9343.000   |
| Rakenne   | 60 mm:n virtakiskojärjestelmille  |
| Materiaali  | Polyamidi<br>Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset<br>KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu               |
| Väri  | Runko: RAL 7035<br>Kansi: RAL 7035/7001   |
| Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten | Liitintilan leveys: 13 mm<br>Liitintilan korkeus: 13 mm   |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm   |
| Ohje  | Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UR-käyttöä varten. UR-käyttö vain "Special Purpose Fuses" yhteydessä. |
| Johtimien lähtö                                   | ylös/alas   |
| Liitäntätapa (sähköinen)                          | Runkoliittimet  |
| Nimellisvirta maks.                               | 160 A   |
| Nimelliskäyttöjännite                             | 690 V, 3~   |
| NH-koko   | 00  |
| Test specification                                | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)  |
| Mitat   | Leveys: 106 mm<br>Korkeus: 194 mm   |
| Pyöröjohdinten liitäntä                           | 4 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| Sopii virtakiskoille                              | Korkeus: 5, 10 mm   |
| Napojen määrä                                     | 3-nap.  |
| Pyöröjohtimen poikkileikkaus                      | 4 - 95 mm <sup>2</sup>  |

## ominaisuudet

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pakkausyksikkö           | 1 kpl   |
| Nettopaino               | 0,84 kg   |
| Bruttopaino              | 0,92 kg   |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,2   |
| Tullitariffinimike       | 85369095  |
| ETIM 9                   | EC000249  |
| ECLASS 8.0               | 27371401  |
| Tuotekuvaus              | SV RiLine60 varokekuormanerotin, koko NH00, 160 A, 690 V, 3-napainen, runkoliitin |

## Hyväksynät

|            |   |
|------------|---|
| Hyväksynät | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized)                       |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus<br>Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |