

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.020 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 30.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.020 - NH-varoke-erottimet elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9343.020
Rakenne	60 mm:n virtakiskojärjestelmille
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 13 mm Liitintilan korkeus: 13 mm
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V - 690 V, 3~
NH-koko	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 106 mm Korkeus: 194 mm
Pyöröjohdinten liitöntä	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä	3-nap.
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)	Joo

## ominaisuudet

Pyöröjohtimen poikkileikkaus	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	1,02 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,2
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	RiLine varoke-erotin 160A, elektr. valv.

## Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK