

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.030 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.030 - NH-varoke-erottimet elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9343.030
Rakenne	For 60 mm busbar systems
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset Kytkekiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja latakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 20 mm Liitintilan korkeus: 5 mm
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)	Ruuvi M8
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V - 690 V, 3~
NH-koko	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 106 mm Korkeus: 194 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	10 - 95 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä	3-nap.
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)	Joo

ominaisuudet

Pyöröjohtimen poikkileikkaus	10 - 95 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,927 kg
Bruttopaino	1,029 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,2
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	RiLine varoke-erotin 160A

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK