

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.040 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.040 - NH-varoke-erottimet sähkömekaanisella varokevalvonnalla (MSÜ)

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9343.040
Rakenne	For 60 mm busbar systems
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 13 mm Liitintilan korkeus: 13 mm
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
NH-koko	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 106 mm Korkeus: 194 mm
Pyöröjohdinten liitöntä	4 - 95 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	4 - 95 mm ²

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,2 kg
Bruttopaino	1,311 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,2
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	RiLine varoke-erotin 160A, sähköm. valv.

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK