

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.140

NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 13.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.140 - NH-varoke-erottimet sähkömekaanisella varokevalvonnalla (MSÜ)

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9343.140
Rakenne	For 60 mm busbar systems
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 20 mm Liitintilan korkeus: 3 mm
Ohje	Sektorijohtimien liitääntä 50–150 mm ² .
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitääntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	250 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
NH-koko	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 184 mm Korkeus: 298 mm
Pyöröjohdinten liitääntä	35 - 150 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten	14 mm

ominaisuudet

Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	35 - 150 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,68 kg
Bruttopaino	2,74 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,44
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	RiLine varoke-erotin 250A, sähköm. valv.

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK