

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.200

NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 26.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.200 - NH-varoke-erottimet

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | SV 9343.200 |
| Rakenne | 60 mm:n virtakiskojärjestelmille |
| Materiaali | Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu |
| Väri | Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001 |
| Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten | Liitintilan leveys: 32 mm Liitintilan korkeus: 10 mm |
| Ohje | 120–300 mm ² :n sektorijohtimien liitäntä. |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm |
| Johtimien lähtö | ylös/alas |
| Liitöntätapa (sähköinen) | Runkoliittimet |
| Nimellisvirta maks. | 400 A |
| Nimelliskäyttöjännite | 690 V, 3~ |
| NH-koko | 2 |
| Ohje | Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UR-käyttöä varten. UR-käyttö vain "Special Purpose Fuses" yhteydessä. |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät) |
| Mitat | Leveys: 210 mm Korkeus: 298 mm |
| Pyöröjohdinten liitäntä | 95 - 300 mm ² |
| Sopii virtakiskoille | Korkeus: 5, 10 mm |

ominaisuudet

| | |
|--|---------------------------|
| Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten | 20 mm |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Pyöröjohtimen poikkileikkaus | 95 - 300 mm ² |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 3,42 kg |
| Bruttopaino | 3,62 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 1 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Tuotekuvaus | RiLine varoke-erotin 400A |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |