

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.230

NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 30.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.230 - NH-varoke-erottimet elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9343.230
Rakenne	60 mm:n virtakiskojärjestelmille
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 50 mm Liitintilan korkeus: 10 mm
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
LiitÄntätapa (sÄhköinen)	Ruuvi M10
Nimellisvirta maks.	400 A
NimelliskÄyttöjännite	400 V - 690 V, 3~
NH-koko	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 210 mm Korkeus: 298 mm
Pyöröjohdinten liitÄntä	10 - 240 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä	3-nap.
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)	Joo

ominaisuudet

Pyöröjohtimen poikkileikkaus	10 - 240 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,2 kg
Bruttopaino	3,52 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	1
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	SV RiLine60 varokeuormanerotin, koko NH2, 400 A, 400 - 690 V, 3- napainen, ruuvi M10, varustettu elektronisella varokevalvonnalla (EFM)

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK