


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.010 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.010 - NH-varoke-erottimet

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9344.010
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 20 mm Liitintilan korkeus: 5 mm
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuvi M8
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
NH-koko	00
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UR-käyttöä varten. UR-käyttö vain "Special Purpose Fuses" yhteydessä.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 106 mm Korkeus: 194 mm
Pyöröjohdinten liitântä	10 - 95 mm ²
Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	10 - 95 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,74 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,76 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,15
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	SV RiLine60 varokeuormanerotin, koko NH00, 160 A, 690 V, 3- napainen, ruuvi M8, asennuslevyyn asentamista varten

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK