


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.030 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 30.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.030 - NH-varoke-erottimet elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9344.030
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja latakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 20 mm Liitintilan korkeus: 5 mm
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Ruuvi M8
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V - 690 V, 3~
NH-koko	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 106 mm Korkeus: 194 mm
Pyöröjohdinten liitöntä	10 - 95 mm <sup>2</sup>
Napojen määrä	3-nap.
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)	Joo
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	10 - 95 mm <sup>2</sup>

## ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,7 kg
Bruttopaino	0,835 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,15
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	SV RiLine60 varokekuormanerotin, koko NH00, 160 A, 400 - 690 V, 3- napainen, ruuvi M8, varustettu elektronisella varokevalvonnalla (EFM), asennuslevyyn asentamista varten

## Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK