

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.040 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.040 - NH-varoke-erottimet sähkömekaanisella varokevalvonnalla (MSÜ)

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9344.040
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja latakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 13 mm Liitintilan korkeus: 13 mm
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	160 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
NH-koko	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 106 mm Korkeus: 194 mm
Pyöröjohdinten liitöntä	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,17 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	1,172 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,15
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	NH varoke-erotin asennuslevylle koko 00

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK