

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.110 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.110 - NH-varoke-erottimet

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9344.110
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 32 mm Liitintilan korkeus: 10 mm
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)	Ruuvi M10
Nimellisvirta maks.	250 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
NH-koko	1
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UR-käyttöä varten. UR-käyttö vain "Special Purpose Fuses" yhteydessä.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 184 mm Korkeus: 298 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	10 - 150 mm ²
Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	10 - 150 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,138 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	2,14 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,3
Tullitariffinimike	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	Nh-varoke-erotin as.levylle

Hyväksynät

Hyväksynät	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK