

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.130 NH-varoke-erottimet

Osavaltio: 30.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.130 - NH-varoke-erottimet elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9344.130
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 32 mm Liitintilan korkeus: 10 mm
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Ruuvi M10
Nimellisvirta maks.	250 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V - 690 V, 3~
NH-koko	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 184 mm Korkeus: 298 mm
Pyöröjohdinten liitöntä	10 - 150 mm ²
Napojen määrä	3-nap.
elektronisella varokkeen valvonnalla (ESÜ)	Joo
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	10 - 150 mm ²

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,3 kg
Bruttopaino	2,343 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,3
Tullitariffinimike	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	NH-varoke-erotin asennuslevylle 1, 250A

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK