

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610

Runkoliittimet

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.610 - Runkoliittimet NH-varoke-erottimelle

NH-erottimille koko 1 - 3 ruuviliitännällä, pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitääntään.



ominaisuudet

Tilausno	SV 9344.610
Tuotekuvaus	Pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitääntään. Sopii ruuvikiinnitteiselle NH-varoke-erottimelle.
Materiaali	Messinkivalu
Pintakäsittely	Niklattu
Liitostila lamelloituja latakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 20 mm Liitintilan korkeus: 14 mm
Liitääntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Rakennekoolle	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm ²
Pyöröjohdinten liitääntä	35 - 150 mm ²
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	35 - 150 mm ²
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,171 kg
Bruttopaino	0,175 kg
Tullitariffinimike	73182900
ETIM 9	EC001894

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27400609

Tuotekuvaus

Pikaliitinosat 1srj=3kpl