

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.620 Runkoliittimet

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.620 - Runkoliittimet NH-varoke-erottimelle

NH-erottimille koko 1 - 3 ruuviliitännällä, pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitántään.



ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Tilausno | SV 9344.620 |
| Tuotekuvaus | Pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitántään. Sopii ruuvikiinnitteiselle NH-varoke-erottimelle. |
| Materiaali | Messinkivalu |
| Pintakäsittely | Niklattu |
| Liitostila lamelloituja latakuparikiskoja varten | Liitintilan leveys: 32 mm Liitintilan korkeus: 20 mm |
| Liitántätapa (sähköinen) | Runkoliittimet |
| Rakennekoolle | 2/3 |
| OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR | 120 - 300 mm ² |
| Pyöröjohdinten liitántä | 95 - 300 mm ² |
| Pyöröjohtimen poikkileikkaus | 95 - 300 mm ² |
| Pakkausyksikkö | 3 kpl |
| Nettopaino | 0,39 kg |
| Bruttopaino | 0,397 kg |
| Tullitariffinimike | 39269097 |
| ETIM 9 | EC001894 |

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27400609

Tuotekuvaus

Pikaliitinosat 1srj=3kpl